

PHILIPS

Eco passport

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.



Our Eco passport

Signify neemt het voortouw om levenslichter te maken en de wereld te verbeteren. Innovatie is onderdeel van ons ontwerpproces, om de schade aan het milieu te verminderen en om een grotere bijdrage te leveren aan de wereld waarin wij actief zijn.

We weten dat u dit ook belangrijk vindt. Daarom komen met we een eco-paspoort waarin we de milieutechnische en maatschappelijke prestaties van onze producten toelichten voor acht duurzaamheidsspeerpunten die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld bij ons duurzame ontwerpproces.



Energie

- Dimbaar: Nee
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 26 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 50000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,838 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,155 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.