



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos de iluminación T5 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una duración excepcionalmente larga hacen de estos tubos LED T5 la mejor opción para las aplicaciones más exigentes.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Flujo luminoso	3.900 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	83
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	35000-80000 Hz
Frecuencia de entrada	35000-80000 Hz
Consumo de energía	26 W
Corriente de la lámpara (máx.)	700 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	450 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	50-60 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Material del foco	Plástico
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS TUV Marcado CE Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	31 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Nombre del producto completo	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869670529200
Código del pedido	929001338402
N.º de material (12NC)	929001338402
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696705292
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696705308

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Vida útil




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

