



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [ G5]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	160 °
Lichtstroom (nom.)	3900 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3900 lm
Opgegeven bundelbreedte	160 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	700 mA
Lampstroom (min.)	450 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Spanning (nom.)	50-60 V


Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	1200 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	31 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869670529200
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC - Product	8718696705292
Bestelcode	70529200
Local Code	MTHFH012026W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001338402
Netto gewicht (per stuk)	0,155 kg



## Maatschets



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 4000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm


## Fotometrische gegevens







LEDtube 1200mm 26W G5 840 3900lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrische gegevens



## Levensduur




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Levensduur



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

