



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é ideal para clientes que buscam alta performance em iluminação com economia de energia ao longo do tempo, permitindo rápido retorno sobre investimento.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso	3.900 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	35000-80000 Hz
Frequência de entrada	35000-80000 Hz
Consumo de energia	26 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	700 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	450 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.9
Tensão (Nom.)	50-60 V
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados mecânicos e de compartimento	
Material da lâmpada	Plástico
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade RoHS TUV Marcação CE Certificado KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Nome do produto completo	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Full EOC	871869670529200
Descrição do código local	LAMPADA LED TUBULAR MLETUB-26W-T5N
Código de encomenda	929001338402
Nº do material (12NC)	929001338402
Código local	MLETUB-26W-T5N
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696705292
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8718696705308

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Vida útil




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

