



MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Estes tubos de iluminação T5 são a opção ideal para um rendimento absoluto e foram concebidos para suportar as condições do dia a dia. Poupanças sem paralelo graças a um baixo consumo de energia e uma vida útil excecionalmente longa tornam estes tubos LED T5 a opção certa para qualquer aplicação exigente.

Dados do produto


Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada	
Casquilho	G5 [G5]	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150,00 lm/W
Vida útil nominal	50.000 h	Consistência da cor	<6
Ciclo de comutação	50.000	Color rendering index (CRI)	83
Tecnologia de iluminação	LED	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	35000-80000 Hz
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Frequência de entrada	35000-80000 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °	Consumo de Energia	26 W
Fluxo Luminoso	3.900 lm	Corrente de lâmpada (Máx.)	700 mA
Designação da cor	Branco frio (CW)	Corrente de lâmpada (Mín.)	450 mA

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,9
Tensão (Nom.)	50-60 V
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Plástico
Comprimento do produto	1.200 mm
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim



Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Nome do produto completo	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Código do produto completo	871869670529200
Código de encomenda	70529200
N.º material (12NC)	929001338402
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696705292
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696705308

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Vida útil




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

