



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i ett traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T5-lysrör är rätt val för bästa prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör dessa T5 LED-lysrör till ett självklart val för alla krävande användningsområden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	3 900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Drift och elektricitet	
Line Frequency	35000-80000 Hz
Ingångsfrekvens	35000-80000 Hz
Effektförbrukning	26 W
Lampström (max)	700 mA
Lampström (min)	450 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	50-60 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 200 mm
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Fullständigt produktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Full EOC	871869670529200
Beskrivning av lokal kod	8292788
Beställningsnummer	70529200
Materialnummer (12NC)	929001338402
Lokal kod	8292788
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696705292
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696705308

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Livslängd




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

