



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube tích hợp nguồn sáng LED vào dạng đèn huỳnh quang truyền thống. Thiết kế độc đáo của sản phẩm tạo ra hình ảnh về ngoài đồng nhất hoàn hảo, khó có thể phân biệt với đèn huỳnh quang truyền thống. Những đèn tuýp T5 này là sự lựa chọn phù hợp cho hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế để thích ứng với các điều kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm vô song nhờ mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ siêu dài của đèn tuýp LED T5 này chắc chắn sẽ chinh phục được mọi ứng dụng có yêu cầu cao.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5 [G5]
Tuổi thọ danh định	50.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	840 [CCT of 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Quang thông	3.900 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	150,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83


LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	35000-80000 Hz
Tần số đầu vào	35000-80000 Hz
Mức tiêu thụ điện	26 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	700 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	450 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Điện áp (Danh định)	50-60 V
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu bóng đèn	Nhựa
Chiều dài sản phẩm	1.200 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS TUV Dấu CE Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	31 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
Mã sản phẩm đầy đủ	871869670529200
Mã đơn hàng	929001338402
Số vật liệu (12NC)	929001338402
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696705292
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696705308

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5


Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

