

# PHILIPS

## Eco passport

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 MASTER LEDtube InstantFit HF T5

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é ideal para clientes que buscam alta performance em iluminação com economia de energia ao longo do tempo, permitindo rápido retorno sobre investimento.



### Our Eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



### Energia

- Regulável: Não
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A++
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 150,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 26 W



### Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 50000 h



### Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,838 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg



### Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



### Peso e materiais

- Peso líquido SAP (peça): 0,155 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.