



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que tienen requerimientos de producción de luz más exigentes y desean maximizar el valor durante la vida útil. Los amplios ahorros de energía y la vida útil más prolongada dan como resultado un plazo de recuperación atractivo y beneficios en relación con el costo total de propiedad.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	3900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3900 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	35000-80000 Hz


Power (Rated) (Nom)	26 W
Corriente de lámpara (máx.)	700 mA
Corriente de lámpara (mín.)	450 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Voltaje (nom.)	50-60 V
Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	1200 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Consumo energético kWh/1000 h	31 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869670531500
Nombre de producto del pedido	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

EAN/UPC - Producto	8718696705315
Código de pedido	929001338502
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001338502
Peso neto (pieza)	0,155 kg


Plano de dimensiones




TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Datos fotométricos




LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13



LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 26W G5


Vida útil




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

