



# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

El Tubo Philips MASTER LED InstantFit T5 es una solución LED de alto rendimiento ideal para la sustitución de lámparas fluorescentes T5 con balasto electrónico. Este producto proporciona un efecto de iluminación uniforme para su uso en iluminación general, así como eficiencia energética instantánea que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 es la solución ideal para los clientes que necesitan más flujo luminoso y desean maximizar el valor durante la vida útil. El excepcional ahorro de energía y la mayor vida útil se traducen en buenos tiempos de amortización y ventajas en relación con el coste total de propiedad.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G5 [ G5]	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Conforme con EU RoHS	Sí	LLmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Frecuencia de entrada	35000-80000 Hz
Ciclo de conmutación	50000X	Power (Rated) (Nom)	26 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (máx.)	700 mA
Código de color	865 [ CCT de 6500 K]	Corriente de lámpara (mín.)	450 mA
Ángulo de haz (nom.)	160 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo lumínico (nom.)	3900 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Designación de color	Luz Día Frío	Factor de potencia (nom.)	0.9
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Voltaje (nom.)	50-60 V
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	150,00 lm/W		
Consistencia del color	<6		

# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

## Temperatura

T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Plástico
Longitud de producto	1200 mm

## Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí

Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	31 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869670531500
Nombre de producto del pedido	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Producto	8718696705315
Código de pedido	70531500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001338502
Peso neto (pieza)	0,155 kg


## Plano de dimensiones



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

## Datos fotométricos




LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5


## Datos fotométricos



LEDtube 1200mm 26W G5


## Vida útil

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

# MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T5

## Vida útil



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

