



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 menggabungkan faktor sumber cahaya LED ke dalam bentuk fluoresen konvensional. Desainnya yang unik menciptakan penampilan visual yang seragam sehingga Anda tidak dapat membedakannya dengan fluoresen konvensional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 adalah solusi yang ideal untuk pelanggan yang memiliki persyaratan lampu yang lebih tinggi dan keinginan untuk memaksimalkan nilai terhadap masa pakai. Penghematan energi penuh & masa pakai lama menghasilkan waktu payback dan manfaat TCO yang menarik.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G5 [G5]
Sesuai EU RoHS	Ya
Nominal Masa Pakai (Nom)	50000 h
Siklus Sakelar	50000X

Teknis Lampu	
Kode Warna	865 [CCT 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	160 °
Fluks Cahaya (Nom)	3900 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (nilai) (Nom)	150,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks Renderasi Warna (Nom)	83
Lmf Di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Arus Lampu (Maks)	700 mA
Arus Lampu (Min)	450 mA
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu Pemanasan Hingga 60% Cahaya (Nom)	0,5 s
Faktor Daya (Nom)	0,9
Tegangan (Nom)	50-60 V

Suhu	
T-Ambien (Maks)	45 °C
T-Ambien (Min)	-20 °C
T-Penyimpanan (Maks)	65 °C
T-Penyimpanan (Min)	-40 °C
T-Case Maksimum (Nom)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan salah

Mekanis dan Housing

Material Bohlam Plastik

Panjang Produk 1200 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Label Efisiensi Energi (EEL) A++

Produk Hemat energi YA

Tanda Persetujuan Kepatuhan RoHS Tanda CE Sertifikat KEMA Keur

Penggunaan Energi kWh/1000 h 31 kWh

Data Produk

Kode produk lengkap 871869670531500

Nama produk pesanan Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

EAN/UPC - Produk 8718696705315

Kode urutan 929001338502


Numerator - Jumlah Per Pak 1

Numerator - Pak per kotak bagian luar 10

No. Material (12NC) 929001338502

Berat Bersih (Bagian) 0,155 kg


Dimensional drawing



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Photometric data




LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Photometric data



LEDtube 1200mm 26W G5


Lifetime

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lifetime



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

