



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	160 °
Lichtstroom (nom.)	3900 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	35000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	700 mA
Lampstroom (min.)	450 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	50-60 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1200 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	31 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869670531500
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Product	8718696705315
Bestelcode	70531500
Local Code	MTHFHO12026W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001338502
Netto gewicht (per stuk)	0,155 kg


Maatschets



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

Fotometrische gegevens




LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13

LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometrische gegevens



LEDtube 1200mm 26W G5


Levensduur

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

