



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. A Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é ideal para clientes que buscam alta performance em iluminação com economia de energia ao longo do tempo, permitindo rápido retorno sobre investimento.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [ G5]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [ TCC de 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	3900 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	3900 lm
Ângulo do feixe nominal	160 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	35000-80000 Hz

Power (Rated) (Nom)	26 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	700 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	450 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Tensão (Nom.)	50-60 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Comprimento do produto	1200 mm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Yes
Marcas de aprovação	RoHS compliance TUV Marca CE KEMA Keur certificate
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh

## Dados do produto

Código do produto completo	871869670531500
Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

EAN/UPC – Produto	8718696705315
Código de encomenda	929001338502
Código de encomenda local	MLETUB-26W-T5C
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
Nº do material (12NC)	929001338502
Peso líquido SAP (peça)	0,155 kg



## Desenho dimensional



TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm

## Dados fotométricos







LEDtube 1200mm 26W G5 865 3900lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Dados fotométricos



## Vida útil




LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Vida útil



LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

