



CorePro LEDtubo EM/230V

CorePro LEDtubo 600mm 8W840

CorePro LEDtubo es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	800 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	800 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	600 mm

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+


CorePro LEDtubo EM/230V

Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671103300
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtubo 600mm 8W840

EAN/UPC - Producto	8718696711033
Código de pedido	71103300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001338602
Peso neto (pieza)	0,120 kg

Advertencias y seguridad


Plano de dimensiones



TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtubo 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Datos fotométricos



General Uniform Lighting
Page 17

LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos




LEDtubo 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtubo 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtubo 1500mm 20W G13 840 2200lm

