

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Core-seriens LEDtubes har ikke kun en lav startinvestering, men LED-energieffektiviteten giver ligeledes øjeblikkelige besparelser, som du kan regne med over en lang og pålidelig levetid. Løsningen har den samme lampestørrelse og lysfordeling som lysstofrør, og du vil derfor aldrig kunne kende forskel. Der er to måder at installere disse LED-rør på: Udskift ledninger på dit eksisterende lysstofrør-armatur, så CorePro LEDtubes fungerer direkte på lysnettet. Eller udskift blot lysstofrørets tænder med en LED-tænder, der kan anvendes sammen med dine elektromagnetiske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer, hvor lamperne anvendes, afhænger af installationsdesignet.
- Installation skal udføres i henhold til installationsdiagrammerne, der følger med lampen eller er tilgængelige online. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °


Lysstrøm	800 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	2
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	2

CorePro LEDtube EM/Mains

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	600 mm



Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube 600mm 8W865
Det fulde produktnavn	CorePro LEDtube 600mm 8W865
Full EOC	871869671105700
Beskrivelse af lokal kode	2057807733
Ordrekode	71105700
Materialenr. (12NC)	929001338702
Lokal ordrekode	2057807733
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696711057
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696711064

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W865

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W865

Levetid





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865


CorePro LEDtube EM/Mains

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865

