



CorePro LEDtubo EM/230V

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	30000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	800 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	800 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	600 mm

CorePro LEDtubo EM/230V

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh


Datos de producto

Código de producto completo	871869671105700
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtubo 600mm 8W865
EAN/UPC - Producto	8718696711057
Código de pedido	71105700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001338702
Peso neto (pieza)	0,120 kg

Advertencias y seguridad



Plano de dimensiones



TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtubo 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Datos fotométricos




LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos




SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

