



CorePro LEDtubo EM/230V

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	1600 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1600 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	1200 mm

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V


CorePro LEDtubo EM/230V

Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869671107100
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtubo 1200mm 14.5W840

EAN/UPC - Producto	8718696711071
Código de pedido	71107100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001338802
Peso neto (pieza)	0,215 kg

Advertencias y seguridad


Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtubo 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Datos fotométricos



General Uniform Lighting
1 x TLED4 PROBELED POWERLINE
Page 10


LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

