



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [ CCT de 6500 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	1600 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1600 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	1200 mm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh


## Dados do produto

Código do produto completo	871869671109500
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC – Produto	8718696711095
Código de encomenda	71109500
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001338902
Peso líquido (Peça)	0,215 kg

## Avisos e Segurança


### Desenho dimensional




TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

### Dados fotométricos



General Uniform Lighting  
1 - 1/2" (38.1mm) diameter  
Page 1/1




LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Dados fotométricos




SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Vida útil



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

