



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube EM/Mains är en prisvärd LED-lösning för ersättning av konventionella T8-lysrör. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör CorePro LEDtube EM/Mains till ett miljövänligt val.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Industrial
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	200000X
B50L70	30000 h

Ljusteknik	
Färgkod	865 [ CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	1600 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1600 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Lampström (nom)	70 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	No

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1200 mm

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

# CorePro LEDtube EM/Mains


Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869671109500
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

EAN/UPC – Produkt	8718696711095
Beställningsnummer	71109500
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001338902
Nettovikt (stycke)	0,215 kg

## Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energiförbrukningen och ljusfördelningen i en installation med dessa lampor beror på utförandet.


## Måttskiss



TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Fotometriska data



General Uniform Lighting  
Page 11


LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm





LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriska data



## Livslängd



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

