



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                     | Opstarttid (nom.)                         |   |
|--|---------------------|---|---|
| Sokkel                                       | R7S [ R7s]          |   | 0,5 s                                       |
| Nominel levetid (nom.)                       | 15000 h             | Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s                                       |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 50000X              | Effektfaktor (nom.)                       | 0.5   |
| Teknisk type                                 | 7.5-60W             | Spænding (nom.)                           | 220-240 V                                   |
| Lysteknisk                                   |                     | Temperatur                                |   |
| Farvekode                                    | 830 [ CCT af 3000K] | T-kappe, maks. (nom.)                     | 104 °C                                      |
| Lysstrøm (nom.)                              | 950 lm              | Lysstyringssystemer og dæmpning           |   |
| Lysstrøm (nominel) (nom.)                    | 950 lm              | Dæmpbar                                   | Nej   |
| Farvebetegnelse                              | Hvid (WH)           | Godkendelse og anvendelsesområde          |   |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 3000 K              | Energimærket (EEL)                        | A++   |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 126,67 lm/W         | Energiforbrug kWh/1000 t.                 | 8 kWh                                       |
| Farveensartethed                             | <6                  | Produktdata                               |   |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                  | Fuldstændig produktkode                   | 871869671394500                             |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                | Ordreprodukt navn                         | CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S<br>78mm830 |
| Drift og el                                  |                     | EAN/UPC – produkt                         | 8718696713945                               |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz        | Ordrekode                                 | 71394500                                    |
| Power (Rated) (Nom)                          | 7.5 W               | Tæller – antal pr. pakke                  | 1   |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 70 mA               |   |   |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 60 W                |   |   |

# CorePro LEDlinear MV

|  |              |
|--|--------------|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10           |
| SAP-materiale  | 929001339002 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nettovægt (stykke) | 0,045 kg |
|--------------------|----------|



## Målskitse



| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 | 29 mm | 78 mm |


Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

## Fotometriske data



© 2019 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 17



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

## CorePro LEDlinear MV

### Levetid



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

