



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	133,33 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1

Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7,5 W
Curent lampă (nom.)	70 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	104 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Altele


CorePro LEDlinear MV

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	465220
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Numele complet al produsului	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Cote




Date fotometrice



Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Full EOC	871869671396900
Cod de comandă	71396900
Număr material (12NC)	929001339102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696713969
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696713976


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


CorePro LEDlinear MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

