



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.6–20W 827 MR11 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	GU4 [GU4]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	190 lm
Svítivost (jmen.)	400 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	63,33 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	190 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	- Hz
Vstupní frekvence	- Hz
Spotřeba energie	2,6 W
Proud zdroje (jmen.)	350 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,66
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	79 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR11 [35 mm / 1,375 palce]

CorePro LEDspot LV

Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Celý název výrobku	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869670868200

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

Objednací kód	70868200
Číslo materiálu (12NC)	929001339202
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696708682
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696708699

Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37,5 mm





Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot LV

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

