



# CorePro LEDspot LV

## CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Frequenza di ingresso	
Attacco	GU4 [GU4]		- Hz
Durata nominale	15.000 ore	Consumo energetico	2,6 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Corrente lampada (Nom)	350 mA
Lighting Technology	LED	Potenza equivalente	20 W
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Fattore di potenza (frazione)	0,66
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Tensione (Nom)	12 V
Flusso luminoso	190 lm	Temperatura	
Intensità luminosa (Nom)	400 cd	Temp. massima involucro (Nom)	79 °C
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura del colore correlata	2700 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63,33 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Forma lampadina	MR11 [1,375"/35 mm]
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	190 lm		
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	- Hz		

# CorePro LEDspot LV

Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Nome completo prodotto	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869670868200
Codice d'ordine	70868200


Codice materiale (12NC)	929001339202
Codice locale	COREGU42036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696708682
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696708699

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37,5 mm


## Fotometrie



©2021 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Light Spot

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

# CorePro LEDspot LV

## Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

