



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LED egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. Lyskildene er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-holdere, og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU4 [GU4]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	190 lm
Lysintensitet (nom.)	400 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	63,33 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	190 lm

Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	2,6 W
lyskildestrom (nom.)	350 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,66
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	79 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR11 [1,375 tommer / 35 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja

CorePro LEDspot LV

Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Fullstendig produktnavn	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869670868200


Bestillingskode	70868200
Materialenr. (12NC)	929001339202
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696708682
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696708699

Målskisse




Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37,5 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot LV

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

