



PAR38 à DEL

17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	40 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	927
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	1 150 lm
Intensité lumineuse (nom.)	2 600 cd
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	67,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	17 W
Courant de la lampe (nom.)	170 mA

Équivalent de puissance	120 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star

PAR38 à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	17PAR38/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Nom complet du produit	17PAR38/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Code de commande	470849
Numéro de matériau (12 CN)	929001339604


Schéma dimensionnel




Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677470845
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677470840

Product	D	C
17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	120,7 mm	134,6 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM




Accent Lighting Spots - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM




Light Distribution Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

PAR38 à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM



Lumen Maintenance Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

