

PHILIPS

Eco passport

12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM PAR30 S/L à DEL

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.



Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental et procurer de plus grands avantages pour la planète.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



Energy

- **Intensité variable:** Yes
- **Étiquette d'efficacité énergétique (EEL):** Not applicable
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 75,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 12 W



Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 40000 h



Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,653 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,078 kg



Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS:** Oui



Weight & Materials

- **Poids net SAP (pièce):** 0,220 kg

Renseignements complémentaires sur :
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.