

PHILIPS

Eco passport

12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM LED PAR30 S/L

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.



Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir nuestro impacto ambiental al adoptar medidas climáticas, enfocarnos en la circularidad y brindar mayores beneficios al mundo donde funcionamos mediante aspectos sociales como la disponibilidad alimentaria, la salud, el bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: Sí
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 75.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 12 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 40000 h



Empaque

- Copy SAP Weight Paper Unit (Case): 0.521 kg
- Copy SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.054 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Copy Net Weight (Piece): 0.285 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.