



PAR30 S/L à DEL

12PAR30L/EC/F25/940/DIM/120V 6/1

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	40000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	12-75W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	940 [TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	950 lm
Intensité lumineuse (nom.)	4800 cd
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	75,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA
Équivalent de puissance	75 W

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C


Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes

Données de produit	
Nom du produit de la commande	12PAR30L/EXPERTCOLOR/ F25/940/DIM
EAN/CUP – Produit	046677470975
Code de commande	470970
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	929001341104
Poids net (pièce)	0,285 kg

PAR30 S/L à DEL


Schéma dimensionnel




PAR30L 12-75W 950lm 25D 4000K E26 D

Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	94,8 mm	116,1 mm

Données photométriques



PAR38 17-120W 1250lm 25D 4000K E26 D





PAR30L 12-75W 950lm 25D 4000K E26 D

PAR30L 12W 950lm 25D 4000K E26

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

