



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	6.5-35W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	927
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °
Fluxo luminoso (Nom.)	400 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	400 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	410 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Ângulo do feixe nominal	60 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	61,54 lm/W
Consistência da cor	<3
Índice de restituição cromática (Nom.)	97
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	400 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	800 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Controlos e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869675751200

Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D
EAN/UPC – Produto	8718696757512
Código de encomenda	75751200
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001341402
Peso líquido (Peça)	0,034 kg


Desenho dimensional




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	50,5 mm	46 mm

Dados fotométricos




Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 927 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dados fotométricos



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 927 60D

Vida útil



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

