



# MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GU5.3 [ GU5.3]	Nennlichtausbeute (Nom)	67,69 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h	Farbkonsistenz	<3
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	97
Technischer Typ	6.5-35W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichttechnische Daten		Lichtstrom im 90° Winkel	440 lm
Farbcode	930 [ CCT von 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 °	Lampenstrom (Nom)	800 mA
Lichtstrom (Nom)	440 lm	Äquivalente Leistung	35 W
Nennlichtstrom (Nom)	440 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstärke (Nom)	440 cd	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Nenn-Abstrahlungswinkel	60 °		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		

# MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	90 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869675753600
Bestell-Produktname	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC - Produkt	8718696757536
Bestellcode	75753600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001341502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,034 kg


## Abmessungsskizzen




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

## Photometrische Daten




Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D


# MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

## Photometrische Daten




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

## Lebensdauer



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

