



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering. Resultatet? En vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	6.5-35W
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT av 3 000K]
Spridningsvinkel (nom)	60 °
Ljusflöde (nom)	440 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	440 lm
Ljusstyrka (nom)	440 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Nom. spridningsvinkel	60 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67,69 lm/W


Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex (nom)	97
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869675753600

Beställningsproduktnamn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
EAN/UPC – Produkt	8718696757536
Beställningsnummer	75753600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001341502
Nettovikt (stycke)	0,034 kg


Måttskiss




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

Fotometriska data




Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

Livslängd



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

