



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor 能為接待區、居家和餐廳營造溫暖舒適的氣氛。這款產品具備出色的照明品質，提供自訂的色彩光譜選擇，高流明 (CRI) 和深度調光特色，當然是營造唯美燈光照明的頂尖高手。不僅如此，這款產品的創新、無痕美學燈泡設計，外型簡約時尚，適合幾乎各種室內裝潢。此外，這款產品也是 ExpertColor 系列產品，同系列產品還包括 LEDspot MV 和 LEDspot Par 燈泡。

产品数据

基本資訊	
接口	GU5.3 [GU5.3]
標稱使用時間 (標稱)	40000 h
開關週期	50000X
技術類型	7.2-50W
照明科技	
色碼	930 [CCT of 3000K]
Beam Angle (Nom)	60 °
光通量 (標稱)	480 lm
光強 (標稱)	440 cd
色彩名稱	白色 (WH)
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標稱)	66.67 lm/W
色彩一致性	<3
演色性指數 (標稱)	97
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %


運作和電氣	
Power (Rated) (Nom)	7.2 W
燈具電流 (標稱)	800 mA
相等瓦數	50 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	1 s
功率因數 (標稱)	0.7
電壓 (標稱)	12 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	92 °C
控制調光	
可調光	是
應用	
能源效益標籤 (EEL)	Not applicable

MASTER LEDspot ExpertColor LV

適合重點照明	Yes
產品參數	
完整產品碼	871869671952700
訂購產品名稱	MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D
EAN/UPC - 產品	8718696719527

訂購代碼	929001341508
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	929001341508
淨重 (件)	0.034 kg


二维绘图




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D	50.5 mm	46 mm


光度数据



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D




Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

壽命



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

