



# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [ GU5.3]
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	6.5-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	930 [ CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	10 °
Fluxo luminoso (Nom.)	430 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	5000 cd
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	66,15 lm/W
Consistência da cor	<3

Índice de restituição cromática (Nom.)	97
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	430 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	800 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

# MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869673873300

Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D
EAN/UPC – Produto	8718696738733
Código de encomenda	73873300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001341802
Peso líquido (Peça)	0,034 kg


## Desenho dimensional




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51 mm	46 mm

## Dados fotométricos




MR16 12V 6.5-30W 450lm 10D 3000K GU5.3 D



LEDSpots MR16 7W 930 460lm 10D


# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## Dados fotométricos




LEDspots MR16 7W 3000K

## Vida útil



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

