



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	64,62 lm/W
Conformità a RoHS EU	Si	Uniformità del colore	<3
Durata nominale (Nom)	40000 h	Indice di resa dei colori (Nom)	97
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Tipo tecnico	6.5-35W	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	420 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	927	Frequenza di ingresso	- Hz
Angolo del fascio (Nom)	24 °	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Flusso luminoso (Nom)	420 lm	Corrente lampada (Nom)	800 mA
Intensità luminosa (Nom)	2200 cd	Wattaggio equivalente	35 W
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
		Fattore di potenza (Nom)	0.7

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	90 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869673877100
Nome prodotto ordine	MASTER LED ExpertColor LED
	ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D
EAN/UPC - Prodotto	8718696738771
Codice d'ordine	73877100
Codice Locale	MLGU533592724X
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001342002
Peso netto (Pezzo)	0,034 kg


Disegno tecnico




MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51 mm	46 mm

Fotometrie




PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D



MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometrie




LEDSpots MR16 7W 927 430lm 25D

Durata



LEDSpots MR16 7W



LEDSpots MR16 7W

