



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D

De Philips MASTER LEDspot LV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een diepe dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u profiteren van de volledige Philips ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot MV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	40000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	6.5-35W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	24 °
Lichtstroom (nom.)	420 lm
Lichtsterkte (nom.)	2200 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64,62 lm/W
Kleurconsistentie	<3


Kleurweergave-index (nom.)	97
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	420 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampstroom (nom.)	800 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869673877100

Productnaam voor bestelling	MASTER LED ExpertColor LED
	ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D
EAN/UPC - Product	8718696738771
Bestelcode	73877100
Local Code	MMR35WD92724D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001342002
Netto gewicht (per stuk)	0,034 kg


Maatschets




MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51 mm	46 mm

Fotometrische gegevens




PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D



MR16 12V 6.5-42W 420lm 25D 2700K GU5.3 D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometrische gegevens



LEDspots MR16 7W 927 430lm 25D

Levensduur



LEDspots MR16 7W

LEDspots MR16 7W

