



MASTER LEDspot ExpertColor JT

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor creează o ambianță caldă și confortabilă pentru spații hoteliere, locuințe și restaurante. Creează o astfel de ambianță prin intermediul iluminatului superior care dispune de un spectru personalizat, CRI mare și funcție de reglare/dimming a intensității luminoase. Rezultatul? O experiență de iluminat minunată. În plus, designul inovator și fără modele al lentilelor se va potrivi în aproape orice decor interior datorită aspectului neted și grațios. Pe lângă acestea, puteți valorifica întreaga familie ExpertColor, care include și lămpile LEDspot LV și LEDspot Par.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]
Durată de viață nominală	40.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	930 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °
Flux luminos	440 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	2.350 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	67,69 lm/W
Consistență culori	<3
Indice de redare a culorilor (IRC)	97

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	440 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	- Hz
Frecvență de intrare	- Hz
Consum de curent	6,5 W
Curent lămpă (nom.)	800 mA
Echivalent putere	35 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V


MASTER LEDspot ExpertColor JT

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	90 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Da

Cote




Date fotometrice



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D

Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D
Numele complet al produsului	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D
Full EOC	871869673879500
Cod de comandă	73879500
Număr material (12NC)	929001342102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696738795
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696738801


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	51 mm	46 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D

MASTER LEDspot ExpertColor JT

Date fotometrice



Durată de viață

