



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid	40 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysytelse	460 lm
Lysintensitet (nom.)	2 350 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	70,77 lm/W
Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	97

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	460 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	6,5 W
lyskildestrøm (nom.)	800 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D

Målskisse




Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D

Fullstendig produktnavn	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D
Full EOC	871869673881800
Bestillingskode	73881800
Materialenr. (12NC)	929001342202
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696738818
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696738825


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	51 mm	46 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D

