



# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

### Dados do produto


Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	GU5.3 [ GU5.3]	Índice de restituição cromática (Nom.)	<3
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	97
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h	Fluxo luminoso em cone de 90°	70 %
Ciclo de comutação	50000X		420 lm
Tipo técnico	6.5-35W		
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	927	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °	Corrente de lâmpada (Nom.)	800 mA
Fluxo luminoso (Nom.)	420 lm	Potência equivalente	35 W
Intensidade luminosa (Nom.)	1300 cd	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Warm White (WW)	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Fator de potência (Nom.)	0,7
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	64,62 lm/W	Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

# MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869673883200

Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D
EAN/UPC – Produto	8718696738832
Código de encomenda	73883200
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001342302
Peso líquido (Peça)	0,030 kg


## Desenho dimensional




MR16 12V 6.5-42W 420lm 35D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	51 mm	46 mm

## Dados fotométricos




PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D



MR16 12V 6.5-42W 420lm 35D 2700K GU5.3 D


# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## Dados fotométricos




LEDSpots MR16 7W 927 430lm 35D

## Vida útil



LEDSpots MR16 7W



LEDSpots MR16 7W

