



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor ger en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering. Resultatet? En vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	6.5-35W
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT av 3 000K]
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde (nom)	440 lm
Ljusstyrka (nom)	1400 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67,69 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningindex (nom)	97


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869673885600

Beställningsproduktnamn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696738856
Beställningsnummer	73885600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001342402
Nettovikt (stycke)	0,030 kg



Måttskiss



MR16 12V 6.5-42W 450lm 35D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	51 mm	46 mm

Fotometriska data




MR16 12V 6.5-42W 450lm 35D 3000K GU5.3 D

LEDSpots MR16 7W 930 460lm 35D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data




LEDspots MR16 7W 3000K

Livslängd



LEDspots MR16 7W



LEDspots MR16 7W

