



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση MR16 GU5.3, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3 [GU5.3]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	345 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	650 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	69,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	345 lm


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	- Hz
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Κατανάλωση ενέργειας	5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	575 mA
Αντίστοιχη ισχύς	35 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6
Τάση (ονομ.)	12 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	82 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	MR16 [2 ίντσες/50 mm]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Ναι

CorePro LEDspot LV

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
EyeComfort	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Full EOC	871869671063000



Κωδικός παραγγελίας	71063000
Αρ. υλικού (12NC)	929001344302
Τοπικός κωδικός	LED5MR1682736
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696710630
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696710647

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D


CorePro LEDspot LV

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

