



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Svetelné zdroje CorePro LEDspot sú ideálne na bodové osvetlenie a vytvárajú teplé svetlo podobné halogénovému svetlu. Sú vhodné do väčšiny existujúcich svietidiel MR16 s objímkou GU5.3 a slúžia ako priama náhrada halogénových alebo klasických reflektorových žiaroviek. CorePro LEDspots zabezpečujú obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Vstupná frekvencia		- Hz
Pätica	GU5.3 [GU5.3]	Spotreba		5 W
Nominálna životnosť	15 000 h	Prúd svetelného zdroja (nom.)		575 mA
Spínací cyklus	50 000	Ekvivalentný výkon		35 W
Technológia osvetlenia	LED	Čas spustenia (nom.)		0,5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Čas zahrievania na 60 % svetla		0,5 s
Svetelné technické		Účinnosť (zlomok)		0,6
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Napätie (nom.)		12 V
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)	Teplota		
Svetelný tok	345 lm	Maximálna teplota krytu (nom.)		82 °C
Intenzita svetla (nom.)	650 cd	Ovládanie a stmievanie		
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Stmievateľné		Nie
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K	Mechanické časti a teleso		
Merný výkon (menovitý) (nom.)	69,00 lm/W	Tvar žiarovky		MR16 [2 palce/50 mm]
Konzistencia farieb	<6	Schválenie a použitie		
Index podania farieb (CRI)	80	Vhodné pre akcentačné osvetlenie		Áno
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Spotreba energie kWh/1 000 h		6 kWh
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	345 lm			
Prevádzkové a elektrické				
Sieťová frekvencia	- Hz			

CorePro LEDspot LV

EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Úplný názov produktu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Úplný kód produktu	871869671063000
Objednávkový kód	71063000



Č. materiálu (12NC)	929001344302
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696710630
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696710647

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspot LV

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

