



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

## Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	250 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,2 W
Lampenstrom (Nom)	21 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt

Kolbenform	B35 [B 35 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387381
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR
Gesamt-Produktcode	871869670637400
Bestellcode	70637400
Material-Nr. (12NC)	929001345202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696706374
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696706381


### Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm


# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

