



Klassieke matte LED kaars- en kogellampen



Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

De matte Philips Classic LED kaars- en kogellampen hebben een klassieke traditionele vormgeving, leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten. De vertrouwde vormen van de matte Philips Classic LED kaars- en kogellampen passen perfect in uw bestaande armaturen.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]


Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387382
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR
Volledige productnaam	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR


Full EOC	871869670639800
Bestelcode	70639800
Materiaalnr. (12NC)	929001345302
Lokale code	DCFR40WE14
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696706398
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696706404

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm




Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

