



Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Apresentando um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de vidro fosco clássicos oferecem uma luz branca quente bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia. As formas familiares das velas e lustres LED de vidro fosco clássicos são a solução perfeita para os equipamentos de luz existentes.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	109,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]


Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	387382
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR
Nome do produto completo	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR


Código do produto completo	871869670639800
Código de encomenda	70639800
N.º material (12NC)	929001345302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696706398
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696706404

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm




Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

