



# Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

## Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

Apresentando um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de vidro fosco clássicos oferecem uma luz branca quente bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia. As formas familiares das velas e lustres LED de vidro fosco clássicos são a solução perfeita para os equipamentos de luz existentes.

### Dados do produto


| Informações gerais                        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Casquilho                                 | E14 [E14]          |
| Vida útil nominal                         | 15.000 h           |
| Ciclo de comutação                        | 20.000             |
| Tecnologia de iluminação                  | LED                |
| Referência de medição de fluxo            | Sphere             |
| Em conformidade com RoHS da UE            | Sim                |
| Caraterísticas técnicas da luz            |                    |
| Código da cor                             | 827 [CCT of 2700K] |
| Fluxo Luminoso                            | 470 lm             |
| Designação da cor                         | Branco quente (WW) |
| Temperatura de cor correlacionada         | 2700 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 109,00 lm/W        |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                    |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz        |

| Frequência de entrada                     | 50 a 60 Hz    |
|-------------------------------------------|---------------|
| Consumo de Energia                        | 4,3 W         |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 35 mA         |
| Potência equivalente                      | 40 W          |
| Tempo de arranque (Nom.)                  | 0,5 s         |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz       | 0,5 s         |
| Fator de potência (Fração)                | 0,5           |
| Tensão (Nom.)                             | 220-240 V     |
| Temperatura                               |               |
| T-máxima na caixa (Nom)                   | 55 °C         |
| Controlos e regulação                     |               |
| Regulável                                 | Não           |
| Características mecânicas e compartimento |               |
| Acabamento da lâmpada                     | Fosca         |
| Formato da lâmpada                        | P45 [P 45 mm] |


Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação           |                                             |
| Classe de Eficiência Energética | F                                           |
| Consumo de energia kWh/1000 h   | 5 kWh                                       |
| Número de registo EPREL         | 387384                                      |
| EyeComfort                      | Sim                                         |
| Dados do produto                |                                             |
| Nome de produto da encomenda    | CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR     |
| Nome do produto completo        | Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR |

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Código do produto completo                | 871869670643500 |
| Código de encomenda                       | 70643500        |
| N.º material (12NC)                       | 929001345502    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1               |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8718696706435   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10              |
| EAN/UPC - Caso                            | 8718696706442   |


| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR | 45 mm | 80 mm |



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR


# Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR

