



Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Apresentando um design tradicional clássico, as velas e lustres LED de vidro fosco clássicos oferecem uma luz branca quente bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia. As formas familiares das velas e lustres LED de vidro fosco clássicos são a solução perfeita para os equipamentos de luz existentes.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	113,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2,2 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	21 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,4
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	36 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]


Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Número de registo EPREL	387385
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Nome do produto completo	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR


Desenho dimensional



Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Código do produto completo	871869670645900
Código de encomenda	70645900
N.º material (12NC)	929001345602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696706459
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696706466


Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Velas e lustres LED de vidro fosco clássicos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

