



SceneSwitch LEDspot

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemná teplá záře. S bodovým světlem Philips SceneSwitch LEDspot můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediného bodového světla. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Patice krytky	GU10 [GU10]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Spotřeba energie	1,5 3,5 5 W
Cyklus zapnutí	50 000	Proud zdroje (jmen.)	43 mA
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinník (zlomek)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelně technické		Teplota okolí	
Kód barvy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů		
Světelný tok	345 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Teplá/Zvláště teplá/Velmi teplá	Stmívatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
		Certifikace a použití	
Provozní a elektrické		Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	EyeComfort	Ano


SceneSwitch LEDspot

Označení a balení

Objednací název produktu	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6
Celý název výrobku	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6
Full EOC	871869671093700
Objednací kód	71093700
Číslo materiálu (12NC)	929001346001


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696710937
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696710944

Rozměrové výkresy




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Technical Information E1 Page 107




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

