



# Spot LED SceneSwitch

## LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les spots LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de spot. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	345 lm
Désignation de la couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud
Efficacité lumineuse (nominale)	69.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	1.5 3.5 5 W
Courant lampe (nom.)	43 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]

# Spot LED SceneSwitch

## Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6
Nom de produit complet	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6



Code EOC	871869671093700
Code de commande	71093700
Code 12NC	929001346001
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696710937
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696710944

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6


# Spot LED SceneSwitch

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

