



Lampa punktowa LED SceneSwitch

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom punktowym LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej lampy punktowej. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	345 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	1,5 3,5 5 W
Lamp Current (Nom)	43 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Lampa punktowa LED SceneSwitch

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Kształt bańki PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 5 kWh

EyeComfort Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND
1BC/6

Pełna nazwa produktu LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF
ND 1BC/6

Full EOC 871869671093700

Kod zamówienia 71093700

Materiał Nr (12NC) 929001346001


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718696710937

Numerator - Packs per outer box 6



EAN/UPC - Opakowanie 8718696710944

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6


Lampa punktowa LED SceneSwitch

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6

