Lámparas LED SceneSwitch

SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, puede tener diferentes escenarios de luz con tan solo una bombilla. Y no necesita un regulador de intensidad. Optimice su iluminación para relajarse, realizar sus hobbies, recreación o trabajar. Simplemente con su interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	390 lm
Designación de color	Cálido/extracálido/muy cálido
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,5 3,5 5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	43 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED SceneSwitch

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6
Nombre del producto completo	SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6

Full EOC	871869678082400
Código del pedido	929001346011
N.° de material (12NC)	929001346011
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696780824
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696780831

Plano de dimensiones



Product	D	C
SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6



Light Distribution Diagram - SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6

Lámparas LED SceneSwitch

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.